

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU8724

## Ugradna kutija za 2 kolone

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Broj modula	2 x 4 modula
Način pričvršćivanja	Embedment Kukicama

### Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Kablovski uvod	5 definisani otvori 20 mm for diameter 5 definisani otvori 25 mm for diameter 2 dno cable entries 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter 2 dno cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
Otpornost na vatru	850 °C, vreme gašenja <30 sekundi
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator PC: kutija
Dubina	50 mm
Širina	156 mm
Visina	156 mm
Masa proizvoda	0,133 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	15,6 cm
Package 1 Length	15,6 cm
Package 1 Weight	161,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,863 kg

### Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Održivo pakovanje	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Povraćaj	No