

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU946018

Poklopac RJ45 Keystone/Systimax 1m beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj utičnica	1
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Tip priključka	RJ45
Montaža uređaja	Ugradno
Broj modula	1 modul
Tip dizajna	Systimax Keystone
Standardi	UNE 20315 UNE 60669
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje




Ip stepen zaštite	IP21 D
Ik stepen zaštite	IK04

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	8,0 g
Pakovanje 1 visina	2,2 cm
Pakovanje 1 širina	2,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	1440
Pakovanje 2 težina	27,658 kg
Pakovanje 2 visina	80,0 cm
Pakovanje 2 širina	80,0 cm
Pakovanje 2 visina	60,0 cm

Tip jedinice pakovanja 3	BB1
Broj jedinica u pakovanju 3	20
Pakovanje 3 težina	236,0 g
Pakovanje 3 visina	12,0 cm
Pakovanje 3 širina	12,7 cm
Pakovanje 3 visina	18,8 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.