

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU986644

Slepi modul 2M



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Tip proizvoda ili komponente	Slepi poklopac
Broj modula	2 modula
Prezentacija uređaja	Central cover plate
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Bež (RAL 1013)

Dopunske informacije

Završna obrada	Sjajno
Obrada površine	Neobrađeno
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Dubina	45 mm
Širina	17 mm
Visina	45 mm
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	7 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	12,5 cm
Package 2 Width	12,5 cm
Package 2 Length	18,5 cm

Package 2 Weight	215 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,117 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja