

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU986654

Slepi poklopac 2 modula antracit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Tip proizvoda ili komponente	Slepi poklopac
Broj modula	2 modula
Prezentacija uređaja	Poklopac
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Antracit (RAL 7021)

Dopunske informacije

Završna obrada	Mat
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	8,0 g
Pakovanje 1 visina	2,5 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	1280
Pakovanje 2 težina	26,604 kg
Pakovanje 2 visina	80,0 cm
Pakovanje 2 širina	80,0 cm
Pakovanje 2 visina	60,0 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	160
Pakovanje 3 težina	2,255 kg

Pakovanje 3 visina	30,0 cm
Pakovanje 3 širina	30,0 cm
Pakovanje 3 visina	40,0 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--