

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA41436E

Guardian - protivpanična svetiljka - standardna
- u trajnom radu - 1 h - 1050 lm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Guardian
Tip proizvoda ili komponente	Oprema protivpanične svetiljke
Primena uređaja	Osvetljenje
Funkcija	Standardno
Napajanje	U privremenom radu
Boja	Crna
Broj logičkih ulaza	Halogena GY6.35 50 W x 2
Boja svetlosnog izvora	Bela
Tip poklopca	Providna
Broj baterija	1 x 12 V 7,2 Ah olovna baterija
Dodatne informacije za uređaj	Rotacija svetiljki oko ose od 90° do 45° Može se isključiti "rest" režimom sa Teleur daljinskom kontrolom

Dopunske informacije

[ue] nazivni radni napon	200...230 V AC/DC 50 Hz
Potrošnja	37 VA
Struja potrošnje	160 mA
Električna klasa izolacije	Klasa II
Autonomija	1 h
Vreme punjenja	12 sati
Svetlosni fluks	U slučaju opasnosti: 1050 lm
Materijal	Plastika: kućište Plastika: poklopac
Montaža uređaja	Nadgradno plafon Nadgradno zid
Visina	280 mm
Širina	440 mm
Dubina	230 mm
Masa proizvoda	7,5 kg
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Otpornost na vatru	850 °C
Standardi	EN 60598-2-22 EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 IEC 50-11

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,500 cm
Package 1 Width	24,000 cm
Package 1 Length	47,500 cm
Package 1 Weight	8,100 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------