

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA50318E

Quick Signal - pribor za montažu u spuštenu plafon



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Tip proizvoda ili komponente	Set za montažu na spuštenu plafon
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Boja	Bela
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Quick Signal znak izlaza u slučaju opasnosti Click Signal znak izlaza u slučaju opasnosti
Kompatibilnost proizvoda	Quick Signal
Materijal	Plastika
Dužina	344 mm
Visina	115,5 mm
Širina	85 mm

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	435 g
Pakovanje 1 visina	7,4 cm
Pakovanje 1 širina	35,5 cm
Pakovanje 1 dužina	12,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	2
Pakovanje 2 težina	1,146 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	64
Pakovanje 3 težina	54,02 kg
Pakovanje 3 visina	73,2 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Offer Sustainability

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------