

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PME1WB-GR

APC Essential SurgeArrest 1 utičnica crna 230V



Pregled

Vreme isporuke	Usually in Stock
----------------	------------------

Osnovne informacije

Main Input Voltage	220 V 230 V 240 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Obezbeđena oprema	Uputstvo za upotrebu

Fizički

Boja	Crna
Visina	9,32 cm
Širina	6,31 cm
Dubina	4 cm
Masa proizvoda	0,05 kg
Odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	Ne može se ugraditi u rek

Ulaz

Ulazna snaga	4000 W
Frekvencija mreže	50/60 Hz
Maksimalna ulazna struja	16 A

Izlaz

Broj energetskih utičnica	1
Outlet standard deviation	Šuko CEE 7

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE
Označavanje	CE Mark

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 %
Nadmorska visina za rad	0...10000 ft
Temperatura okoline za skladištenje	-15...45 °C
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 %
Nadmorska visina skladištenja	0,0000000000...15240,0000000000 m

Prenaponska zaštita i filtriranje

Vreme odziva	1 ns common mode
Odbacivanje uobičajenog načina	45 dB
Vršna struja	15 kA normal mode
Stopa energije prenapona	680 J

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Package 1 Weight	0,07 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	14 cm
Package 2 Width	29 cm
Package 2 Length	29 cm
Package 2 Weight	2,05 kg
SCC14	10731304346965

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	20 years repair or replace
-----------	----------------------------