

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PME5U2B-GR

APC Essential SurgeArrest 5 utičnica 2 USB
priključka crna 230 V



Pregled

Vreme isporuke

Usually in Stock

Osnovne informacije

Main Input Voltage	220 V 230 V 240 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Dužina kabla	1,52 m
Broj kablova	1
Obezbeđena oprema	Uputstvo za upotrebu

Fizički

Boja	Crna
Visina	4 cm
Širina	33,5 cm
Dubina	6,3 cm
Masa proizvoda	0,5 kg
Odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	Ne može se ugraditi u rek

Ulaz

Ulazna snaga	2300 W
Frekvencija mreže	50/60 Hz
Preklopna moć	10 A

Izlaz

Broj energetskih utičnica	5
Standard utičnice	Šuko CEE 7

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE
Označavanje	CE Mark

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 %
Nadmorska visina za rad	0...10000 ft
Temperatura okoline za skladištenje	-15...45 °C
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 %
Nadmorska visina skladištenja	0,00...15240,00 m

Prenaponska zaštita i filtriranje

Vreme odziva	1 ns common mode
Faktor potiskivanja istofazne smetnje	45 dB
Vršna struja	15 kA normal mode
Stopa energije prenapona	680 J

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	12 cm
Package 1 Length	36,5 cm
Package 1 Weight	607 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	27,5 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	39 cm
Package 2 Weight	7,84 kg
SCC14	10731304347054

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	20 years repair or replace
-----------	----------------------------