

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PMF83VT-GR

prenaponska zaštita 8 utičnica - telefon.koaksijana i mrežna zaštita 230V šuko



Pregled

Vreme isporuke

Usually in Stock

Osnovne informacije

Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Dužina kabla	3,00 m
Broj kablova	1
Obezbeđena oprema	Uputstvo za upotrebu

Fizički

Boja	Bela
Visina	6,2 cm
Širina	32,7 cm
Dubina	11 cm
Masa proizvoda	0,94 kg
Odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	U rek

Ulaz

Ulazna snaga	2300 W
Frekvencija mreže	50 Hz
Maksimalna ulazna struja	10 A
Preklopna moć	10 A

Izlaz

Broj energetskih utičnica	8
Outlet standard deviation	Šuko CEE 7

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE
Politika zaštite opreme	Životni vek: 100000 evra

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...50000 ft
Temperatura okoline za skladištenje	-15...45 °C
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 %
Nadmorska visina skladištenja	0,00...15240,00 m

Prenaponska zaštita i filtriranje

Vreme odziva	1 ns common mode
Faktor potiskivanja istofazne smetnje	60 dB
Vršna struja	48 kA common mode 60 kA po fazi normal mode
Stopa energije prenapona	2690 J

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,4 cm
Package 1 Width	36,5 cm
Package 1 Length	17 cm
Package 1 Weight	1,08 kg
SCC14	10731304313752

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	Limited Lifetime (European Union countries only)
-----------	--