

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TSXCANCBDD1

CANopen kabl - ženski SUB-D9 konektori - standardni - IP20 - UL - 1 m



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	CANopen
Tip komunikacije	CANopen
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip	Kabl za povezivanje
Pribor / posebna namena	CANopen bus
Dužina kabla	1 m

Dopunske informacije

Električna veza	2 ženska konektora SUB-D 9 pin(ovi)
Označavanje	CE
Masa proizvoda	0,131 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	13,500 cm
Package 1 Length	19,000 cm
Package 1 Weight	139,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	65
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,650 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Pribvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija	
Garancija	18 meseci