

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

U22.224.30

Unica System - surface mounting box w. cover
frame - 2 x 4 modules - aluminium



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Ime dekorativnog elementa	Unica System
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija za mehanizam
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Dodatne informacije	Otpornost na plamen 650 °C-30 s Samogasivi materijali
Broj modula	2 x 4 modula
Nijansa boje kutije	Bela
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Aluminijum
Nijansa boje dekorativnog rama	Aluminijum

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Otpornost na vatru	850 °C, vreme gašenja <30 sekundi
Materijal	ASA + PC: kutija ASA + PC: dekorativni ram PBT (polibutilen-tereftalat): montažni ram
Standardi	UNE 60670-1
Dubina	58,98 mm
Širina	166 mm
Visina	166 mm

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK07
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Izbeljivač Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Tečni sapun Ulje Aceton Benzin Alkohol

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	18 cm
Package 1 Length	18,6 cm
Package 1 Weight	458 g

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda