

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VW3A4501

DC prigušnica - 18 mH - 2.2 A - za frekventne
regulatore



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	DC prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 71 Altivar 61
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	18 mH
[in] nazivna struja	2,25 A
Termički gubici	7,7 W
Kompatibilnost proizvoda	ATV71H037M3 ATV61H075N4 ATV71W075N4 ATV71H075N4 ATV71P075N4Z
Električna veza	Kolo uzemljenja priključak, kapacitet priključka: 10 mm ² (AWG 6) Napajanja priključak, kapacitet priključka: 2.5 mm ² (AWG 12)

Dopunske informacije

Broj faza mreže	Trofazne
Frekvencija napajanja	50...60 Hz
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	6 %
Maksimalna struja	1.65 x nominal current (duration = 60 s)
Moment pritezanja	1.2...1.4 N.m za kolo uzemljenja 0.4...0.6 N.m za napajanja
Visina	103 mm
Širina	60 mm
Dubina	95 mm
Masa proizvoda	0,65 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	50...60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C) -10...50 °C (without current derating)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m without current derating 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	837 g
Pakovanje 1 visina	17 cm
Pakovanje 1 širina	17 cm
Pakovanje 1 dužina	22,5 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------