

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A4507

DC prigušnica - 1.6 mH - 27.4 A - za frekventne regulatore



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	DC prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 71 Altivar 61
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	1,6 mH
[in] nazivna struja	27,4 A
Termički gubici	43 W
Kompatibilnost proizvoda	ATV71PD11N4Z ATV71HU30M3 ATV61HD11N4 ATV71HD11N4 ATV71WD11N4 ATV61HU30M3
Električna veza	Kolo uzemljenja priključak, kapacitet priključka: 10 mm ² (AWG 6) Napajanja priključak, kapacitet priključka: 6 mm ² (AWG 8)

Dopunske informacije

Broj faza mreže	Trofazne
Frekvencija napajanja	50...60 Hz
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	6 %
Maksimalna struja	1.65 x nominal current (duration = 60 s)
Moment pritezanja	1.2...1.4 N.m za kolo uzemljenja 0.8...1 N.m za napajanja
Visina	134 mm
Širina	96 mm
Dubina	130 mm
Masa proizvoda	3 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	50...60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C) -10...50 °C (without current derating)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m without current derating 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,205 kg
Pakovanje 1 visina	17 cm
Pakovanje 1 širina	18 cm
Pakovanje 1 dužina	21 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06

Broj jedinica u pakovanju 2	30
Pakovanje 2 težina	109,15 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------