

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VW3A4509

DC prigušnica - 0.7 mH - 36 A - za frekventne
regulatore



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	DC prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 71
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	0,7 mH
[in] nazivna struja	36 A
Termički gubici	30,5 W
Kompatibilnost proizvoda	ATV71HU75M3 ATV61HU75M3
Električna veza	Kolo uzemljenja priključak, kapacitet priključka: 10 mm ² (AWG 6) Napajanja priključak, kapacitet priključka: 10 mm ² (AWG 6)

Dopunske informacije

Broj faza mreže	Trofazne
Frekvencija napajanja	50...60 Hz
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	6 %
Maksimalna struja	1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Moment pritezanja	1.2...1.4 N.m za kolo uzemljenja 1.2...1.4 N.m za napajanja
Visina	134 mm
Širina	96 mm
Dubina	120 mm
Masa proizvoda	2,5 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	50...60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C) -10...50 °C (without current derating)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja struje 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,94 kg
Pakovanje 1 visina	17 cm
Pakovanje 1 širina	17 cm
Pakovanje 1 dužina	21,5 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------