

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VZN05

TeSys Mini-VARIO - pomoćni kontaktni blok - 1 NO



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	VZN
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontaktni blok
Nivo performansi	Standardne
Tip kontakata i sastav	1 NO
Operacija kontakta	Kasno uključenje
Kompatibilnost proizvoda	VN20 VN12
Tip mreže	AC DC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Lokacija za montiranje	Levi Desni

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys VARIO VCFN rastavljač
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	4 A
Mehanička trajnost	50000 ciklusa
Električna trajnost	30000 Ciklusa DC-11 50000 ciklusa AC-21
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 2 kabl 0,75...1,5 mm ² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi 2 kabl 1...2,5 mm ² - krutost kabla: jednožični
Moment pritezanja	0,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina	45,5 mm
Širina	12 mm
Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,02 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-5
Sertifikacija proizvoda	GL[RETURN]CSA[RETURN]JUL
Zaštitni tretman	TC
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	23 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,537 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------