

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## VZN17

TeSys Mini-VARIO i VARIO - produžetak ručice  
- za V02...V2 / VN12 / VN20



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	VZ
Tip proizvoda ili komponente	Produženje ručice
Pribor / posebna kategorija	Pribor za zaključavanje
Kompatibilnost proizvoda	VN12 V02...V2 VN20
Količina po setu	Set od 1




### Dopunske informacije

Mehanička blokada	Funkcija blokade vrata
Udaljenost od zadnjeg dela/vrata	300...330 mm
Dužina	300 mm
Cross-section height	6 mm
Cross-section width	6 mm
Masa proizvoda	100 g

### Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	98 g
Pakovanje 1 visina	2,2 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	25 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	60
Pakovanje 2 težina	6,281 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

### Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

### Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------