

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAPM1501

livena prazna upr. stanica - XAPM - Ø 22 -
legura cinka - 1 otvor



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Livena prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XAPM
Namena proizvoda	Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Veličina prednje maske proizvoda	80 x 80 mm
Korisna dubina	74,5 mm
Broj otvora	1 izrez
Boja osnova kućišta	Blue
Boja poklopca	Plava
Materijal	Legura cinka
Kablovski uvod	1 otvor sa poklopcem za kablovsku uvodnicu, kapacitet stezaljke: 14 mm 1 otvor bez poklopca za kablovsku uvodnicu, kapacitet stezaljke: 14 mm
Montaža uređaja	Ugradno
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 conforming to NF C 20-010 IP69K

Dopunske informacije

Broj vertikalnih redova	1
Masa proizvoda	0,605 kg

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Class I conforming to IEC 60536 Class I conforming to NF C 20-030

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	766 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	8,4 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	9,6 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	192
Pakovanje 3 težina	162,1 kg
Pakovanje 3 visina	77 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------