

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAPM2602

livena prazna upravljačka stanica - KSAPM - Ø 30,5 - legura cinka - 2 otvora



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Livena prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XAPM
Namena proizvoda	Za Ø 30.5 mm upravljačko signalne elemente
Veličina prednje maske proizvoda	80 x 130 mm
Korisna dubina	74,5 mm
Broj otvora	2 izreza
Boja osnova kućišta	Plava
Boja poklopca	Plava
Materijal	Legura cinka
Kablovski uvod	1 otvor sa poklopcem za kablovsku uvodnicu, kapacitet stezaljke: 14 mm 1 otvor bez poklopca za kablovsku uvodnicu, kapacitet stezaljke: 14 mm
Montaža uređaja	Ugradno
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529 IP69 u skladu sa NF C 20-010 IP69K

Dopunske informacije

Broj vertikalnih redova	1
-------------------------	---

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 60536 Klasa I u skladu sa NF C 20-030

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,8 cm
Package 1 Width	15,8 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	960 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------