

## ZCKD16

glava graničnog prekidača ZCKD - poluga sa  
 čeličnim točkićem



### Osnovne informacije

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda              | Telemecanique granični prekidači XC Standard  |
| Ime serije                   | Standardni format   |
| Tip proizvoda ili komponente | Glava graničnog prekidača   |
| Kratko ime uređaja           | ZCKD  |
| Tip glave                    | Obrtna glava  |
| Kompatibilnost proizvoda     | XCKL<br>XCKM  |
| Pridruženo telo              | ZCKM7H7<br>ZCKL5H7<br>ZCKL5<br>ZCKM1H7<br>ZCKLD39H7<br>ZCKM7H29<br>ZCKL8H7<br>ZCKLD35<br>ZCKMD35H7<br>ZCKLD37<br>ZCKMD39H29<br>ZCKLD35H7<br>ZCKMD37H29<br>ZCKL1H7<br>ZCKM5H7<br>ZCKMD35<br>ZCKM9<br>ZCKL7H7<br>ZCKM5H29<br>ZCKL6H7<br>ZCKM9H29<br>ZCKM6H7<br>ZCKMD37<br>ZCKMD31H7<br>ZCKMD31H29<br>ZCKL6<br>ZCKM6<br>ZCKLD31<br>ZCKL8<br>ZCKM7<br>ZCKMD39H7<br>ZCKMD35H29<br>ZCKLD37H7<br>ZCKL1<br>ZCKLD31H7<br>ZCKM6H29<br>ZCKMD39<br>ZCKM8H7<br>ZCKM1<br>ZCKMD31<br>ZCKM8<br>ZCKL7<br>ZCKMD37H7<br>ZCKM8H29<br>ZCKM5<br>ZCKLD39<br>ZCKM1H29 |
| Kretanje glave               | Obrtno  |
| Tip glave uređaja            | Poluga sa točkićem sa povratkom metal   |
| Tip prilaza                  | Bočni prilaz, 2 smeru   |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Dopunske informacije

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Aktiviranje prekidača | Sa korakom od 30° |
| Pozitivno otvaranje   | Sa                |
| Materijal glave       | Metal             |

## Okruženje

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C        |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C        |
| Karakteristike životne sredine      | Standardna sredina |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 98,0 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 3,6 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 6,2 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 7,6 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | PAL      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 896      |
| Pakovanje 2 težina          | 105,3 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 77 cm    |
| Pakovanje 2 širina          | 60 cm    |
| Pakovanje 2 visina          | 80 cm    |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|