

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCKE61

glava graničnog prekidača ZCKE - metalni klip



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique granični prekidači XC Standard
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKE
Tip glave	Glava sa klipom
Kompatibilnost proizvoda	XCKJ
Pridruženo telo	ZCKJ8 ZCKJ9H29 ZCKJ6H29 ZCKJ41H29 ZCKJD37 ZCKJD39H7 ZCKJ2H7 ZCKJD35H7 ZCKJ41 ZCKJ7H7 ZCKJD35 ZCKJ11H7 ZCKJ1H7 ZCKJ1H29 ZCKJ5H7 ZCKJ5H29 ZCKJ7 ZCKJD31 ZCKJ41H7 ZCKJ5 ZCKJ4H29 ZCKJ6H7 ZCKJD35H29 ZCKJD37H7 ZCKJ8H7 ZCKJ7H29 ZCKJD39H29 ZCKJ4 ZCKJ21H7 ZCKJ11 ZCKJ21H29 ZCKJ6 ZCKJ9H7 ZCKJ2H29 ZCKJ9 ZCKJ4H7 ZCKJD31H29 ZCKJD31H7 ZCKJ2 ZCKJ11H29 ZCKJD37H29 ZCKJ8H29 ZCKJD39 ZCKJ21 ZCKJ1
Kretanje glave	Linearno
Tip glave uređaja	Klip sa povratkom metal
Tip prilaza	Vertikalni prilaz, 1 smer

Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Na kraju
Pozitivno otvaranje	Sa
Materijal glave	Metal

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,800 cm
Package 1 Width	6,600 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	140,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,695 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------