

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCKE63

glava graničnog prekidača ZCKE - metalni klip
sa strane



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique granični prekidači XC Standard
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKE
Tip glave	Glava sa klipom
Kompatibilnost proizvoda	XCKJ
Pridruženo telo	ZCKJ5H7 ZCKJ7H7 ZCKJD39H29 ZCKJ8 ZCKJD37H29 ZCKJ7 ZCKJD37 ZCKJ5 ZCKJD31 ZCKJ2H7 ZCKJ5H29 ZCKJ1H29 ZCKJD35H7 ZCKJ9H7 ZCKJ11H29 ZCKJ6 ZCKJD37H7 ZCKJ7H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21H29 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJD35 ZCKJ11 ZCKJ8H7 ZCKJD35H29 ZCKJ1H7 ZCKJ8H29 ZCKJ6H29 ZCKJ21H7 ZCKJD39H7 ZCKJ2 ZCKJ11H7 ZCKJ1 ZCKJ21 ZCKJ9 ZCKJ2H29 ZCKJD39 ZCKJD31H7
Kretanje glave	Linearno
Tip glave uređaja	Bočni klip sa povratkom metal
Tip prilaza	Bočni prilaz, 1 smer

Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Na kraju
Pozitivno otvaranje	Sa
Materijal glave	Metal

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	4,600 cm
Package 1 Length	8,700 cm
Package 1 Weight	178,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,574 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------