

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCMC21L5

prekabliran priključak ZCMC - 2P - PvR - 5 m



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique granični prekidači XC Standard
Tip proizvoda ili komponente	Prekablirana veza
Ime komponente	ZCMC
Pridruženo telo	ZCMD21
Broj polova	2
Tip kontakata i sastav	1 NC + 1 NO
Operacija kontakata	Trenutno delovanje

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	XCMD21
Električna veza	Kablom
Dužina kabla	5 m
Izolacioni materijal žice	PvR

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	18,5 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	435,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8,753 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	70,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	101,868 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------