

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

08127

neprovidna vrata Š600 21M Prisma G IP40



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Prisma
Grupa proizvoda	Prisma G
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G orman
Obezbeđena oprema	Vrata Ručica Brava (ključ 405) Ostale vrste brava i umetaka poručiti odvojeno 2 šarka
Type of door	Puni
Ip stepen zaštite	IP43 sa vratima, krovom i IP43 zaptivačem IP30 bez vrata IP40 sa vratima IP41 sa vratima i krovom

Dopunske informacije

Installation description	Nadzidni orman - širina 600 mm Proširenje ormana - širina 600 mm
Strana za otvaranje vrata	Reverzibilno
Broj zaključavanja	2
Door opening angle	130 °
Broj vertikalnih modula (50 mm)	21
Materijal kućišta	Ručica: poliamid Dekorativni ram: tretirane čelične ploče
Količina po setu	Set od 1
Visina	1080 mm
Širina	600 mm
Dubina	36 mm
Masa proizvoda	6,92 kg
Završna obrada	Glatko Mat
Boja	Bela (RAL 9001)

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa EN/IEC 62262
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	8,396 kg
Pakovanje 1 visina	7,0 cm
Pakovanje 1 širina	61,5 cm
Pakovanje 1 dužina	110,5 cm

Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	15
Pakovanje 2 težina	136,5 kg
Pakovanje 2 visina	94,0 cm
Pakovanje 2 širina	80,0 cm
Pakovanje 2 visina	120,0 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------