



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

33812 naponski okidač MX - 100..130 V DC/AC 50/60 Hz

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | MasterPacT |
| Grupa proizvoda | Masterpact NT ComPacT NS630b...1600 new generation |
| Kratko ime uređaja | MX |
| Tip proizvoda ili komponente | Naponski okidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Tip naponskog okidača | Kalem za isključenje Trenutni naponski okidač |
| Tip upravljanja | Standardni |
| Napon upravljačkog kola | 100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC |
| Circuit breaker mounting mode | Izvlačivo |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact Masterpact NT Compact Compact NS630b...1600 |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------|--|
| Operating threshold | 0.7...1.1 x Un otvaranje |
| Vreme odziva | 50 ms +/- 10 % za Masterpact NT 50 ms +/- 10 % za Compact NS630b...1600 |
| Snaga držanja | 4.5 VA |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,5 cm |
| Package 1 Width | 6,3 cm |
| Package 1 Length | 8,1 cm |
| Package 1 Weight | 1,167 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|---|
| Pakovanje bez plastike | Da |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| SCIP broj | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824 |
| Uredba REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno sa izuzecima |
| Bez žive | Da |
| Održivo pakovanje | Da |
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoline | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće |

| | |
|--------------------------------|---|
| Performanse sadržaja halogena | Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa |
| Povraćaj | No |
| Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) | 3 |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|