



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47345

kontakt za daljinski reset - 200 - 240 V AC - za fiksni prekidač

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact NT
Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	električni reset
Tip proizvoda ili komponente	Uređaj za daljinsko resetovanje
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT prekidač

Dopunske informacije

Napon upravljačkog kola	220...240 V AC 50/60 Hz
Način montiranja	Fiksno

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,800 cm
Package 1 Width	14,800 cm
Package 1 Length	3,900 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	300,000 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	21,600 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------