



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47393

motorni pogon - MCH - 200..250 V DC

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	motorni pogon MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni pogon MCH
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NT prekidač
Tip upravljanja	Motorni mehanizam
Napon upravljačkog kola	200...250 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fiksno

Dopunske informacije

Maksimalno vreme punjenja	3 sekundi
Maksimalna potrošnja u va	180 VA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	18,0 cm
Package 1 Weight	838,0 g

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Uredba REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Održivo pakovanje	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Performanse sadržaja halogena	Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	6

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------