



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47440

naponski okidač uključenja XF - 24 V DC/AC 50/60Hz

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPacT
Grupa proizvoda	Masterpact NT
Kratko ime uređaja	XF
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Kalem za uključenje Trenutni naponski okidač
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	24 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT

Dopunske informacije

Operating threshold	0.85...1.1 Un zatvaranje
Vreme odziva	55 ms +/- 10 %
Snaga držanja	4.5 VA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	6,1 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	1,165 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Uredba REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Održivo pakovanje	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	4

Ugovorna garancija

Garancija

18 months
