



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47443

naponski okidač uključenja XF - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | MasterPacT |
| Grupa proizvoda | Masterpact NT |
| Kratko ime uređaja | XF |
| Tip proizvoda ili komponente | Naponski okidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Tip naporskog okidača | Kalem za uključenje Trenutni naponski okidač |
| Tip upravljanja | Standardni |
| Napon upravljačkog kola | 200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC |
| Circuit breaker mounting mode | Izvlačivo |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact Masterpact NT |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Operating threshold | 0.85...1.1 Un zatvaranje |
| Vreme odziva | 55 ms +/- 10 % |
| Snaga držanja | 4.5 VA |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,5 cm |
| Package 1 Width | 6,5 cm |
| Package 1 Length | 8,5 cm |
| Package 1 Weight | 1,167 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|---|
| Pakovanje bez plastike | Da |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| SCIP broj | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824 |
| Uredba REaCh | REaCh Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno sa izuzecima |
| Bez žive | Da |
| Održivo pakovanje | Da |
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoline | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| Povraćaj | No |
| Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) | 4 |

Ugovorna garancija

Garancija

18 months
