



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 47515

## Profalux set za adaptaciju bez brave - za NT prekidač zaključavanje

### Osnovne informacije

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tip proizvoda ili komponente   | Set za adaptaciju        |
| Pribor / posebna kategorija    | Pribor za ključeve       |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact Masterpact NT |
| Način montiranja               | Fiksno<br>Izvlačivo      |

### Dopunske informacije

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Namena brave                | Prekidač                      |
| Tip brave                   | Profalux                      |
| Pozicija zaključavanja      | OFF                           |
| Opis opcija zaključavanja   | Bez brave                     |
| Pribor / posebna kategorija | Rezervni deo za Masterpact NT |

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,5 cm   |
| Package 1 Width              | 9,0 cm   |
| Package 1 Length             | 12,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 76,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 30       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 2,767 kg |

### Održivost ponude

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pakovanje bez plastike             | Ne                                                                           |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da                                                                           |
| SCIP broj                          | 4af84d10-022f-4451-abee-9cbe85d245d8                                         |
| Uredba REACH                       | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                            |
| EU RoHS direktiva                  | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
| Bez žive                           | Da                                                                           |
| Informacije o izuzeću od RoHS      | <a href="#">Da</a>                                                           |
| Kina RoHS regulacija               | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                     |
| Profil cirkularnosti               | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                           |

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Performanse sadržaja halogena | Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa |
| Povraćaj                      | No                                              |

### Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|