

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

48128

gornji prednji priključak - za NW 08..16 - 3P



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Masterpact NW |
| Tip proizvoda ili komponente | Prednji priključak |
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za povezivanje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact Masterpact NW08[RETURN]Masterpact Masterpact NW10[RETURN]Masterpact Masterpact NW12[RETURN]Masterpact Masterpact NW16 |
| Broj polova | 3P |
| Način montiranja | Fiksno |
| [in] nazivna struja | 800...1600 A |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------|----------------|
| Položaj priključaka | Prednja strana |
| Položaj na uređaju | Gornji deo |
| Povezivanje | 115 mm |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 0,3 cm |
| Package 1 Width | 11,0 cm |
| Package 1 Length | 17,3 cm |
| Package 1 Weight | 3,12 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|