



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 82363

## Mureva Wander utikač - ravni - 16 A - 2P - 20...25 V DC - IP67

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Tip proizvoda ili komponente	Wander utikač
Kratko ime uređaja	Mureva plug
Kategorija priključnice i utikača	Veoma nizak napon
Broj polova	2P
Tip mreže	DC
Standard utičnice	Industrijski

### Dopunske informacije

Kategorija priključnice i utikača	Ravna
[in] nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	40...50 V 20...25 V
Sekundarni žljeb sa pozicijom u smeru kazaljke na satu	10 h
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta	Pinovi: poniklovan mesing
Povezivanje - priključci	Neodvojni zavrtnji
Poprečni presek kabla	4...10 mm <sup>2</sup>
Spoljašnji prečnik kabla	6...23 mm
Kablovski uvod	Kablovska uvodnica
Tip navoja	Pg 21
Masa proizvoda	0,169 kg
Visina	145 mm
Širina	71,5 mm
Dubina	71,5 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja poklopca	Bela

### Okruženje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip stepen zaštite	IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	13,3 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	11,8 cm
Package 2 Width	21,0 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	1,62 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,347 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Uredba REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------