



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 82783

## Isoblock utičnica sa blokadom- 63 A - 3P + N + E -380..415 V AC - IP65 -nadzidna

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Tip proizvoda ili komponente	Blokada utičnice
Kratko ime uređaja	Isoblock utičnica
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Tip industrijske priključnice	B32/63
Broj polova	3P + N + E
Tip mreže	AC
Standard utičnice	Industrijski

### Dopunske informacije

Način montiranja	Nadzidno
[in] nazivna struja	63 A
[ue] nazivni napon	380...415 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu	6 h
Tip zaštite	Bez zaštite
Kompatibilnost proizvoda	Modularni uređaj
Ukupan broj 18 mm modula	6
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta	Priključci: poniklovan mesing
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Maksimalni poprečni presek kabla	35 mm <sup>2</sup>
Maksimalni spoljašnji prečnik kabla	25 mm
Kablovski uvod	Kablovska uvodnica
Tip navoja	Pg 29
Masa proizvoda	2,426 kg
Dimenzija baze	144 x 389 mm
Visina	389 mm
Širina	144 mm
Dubina	147 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja poklopca	Crvena

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost sa zloupotrebom ovdenevidenih informacija.

## Okruženje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,4 cm
Package 1 Width	15,4 cm
Package 1 Length	41,5 cm
Package 1 Weight	2,422 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	27,5 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	41,064 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoline	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	146

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------