



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

82963 Mureva industrijska utičnica - 16 A - 2P - 20...25 V DC - IP67

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kratko ime uređaja	PratiKa utičnica
Kategorija priključnice i utikača	Veoma nizak napon
Broj polova	2P
Tip mreže	DC
Standard utičnice	Industrijski

Dopunske informacije

Način montiranja	Montaža na panel
Kategorija priključnice i utikača	Ravna
[in] nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	40...50 V 20...25 V
Sekundarni žljeb sa pozicijom u smeru kazaljke na satu	10 h
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta	Pinovi: nerđajući čelik Priključci: poniklovan mesing Opruge: nerđajući čelik
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji, potpuno olabavljeni
Poprečni presek kabla	1...2,5 mm ²
Masa proizvoda	0,145 kg
Dimenzija baze	65 x 65 mm
Visina	65 mm
Širina	65 mm
Dubina	66 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja poklopca	Bela

Okruženje

Standardi	EN 60309-2 EN 60309-1
Ip stepen zaštite	IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	230,0 g

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Uredba REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------