



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

83919

Mureva Unika - montažna kutija - 16-32 A

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Ime proizvoda	Mureva BOX
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija

Dopunske informacije

Montaža ormara	Montaža na zid
Broj horizontalnih redova	0
[In] nazivna struja	32 A 16 A
Tip šine	DIN
Kablovski uvod	: definisane otvore
Materijal kućišta	Kućište: samogasivi polimer
Masa proizvoda	0,308 kg
Dimenzija baze	103 x 225 mm
Širina	103 mm
Visina	250 mm
Dubina	70 mm
Boja	Kućište: svetlosiva (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 309-2 EN 60309-2 IEC 60529 EN 62262 IEC 309-1 EN 60439-1 IEC 695-2-1 EN 60309-1
Otpornost na vatru	750 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...40 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	10,3 cm
Package 1 Length	24,5 cm
Package 1 Weight	356,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,35 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	3
Minimalni procenat recikliranog	78

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------