



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 83920

## Mureva Unika - montažna kutija - 16-32 A - sa izrezima

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Ime proizvoda	Mureva BOX
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija

### Dopunske informacije

Montaža ormara	Montaža na zid
Broj horizontalnih redova	0
[In] nazivna struja	32 A 16 A
Tip šine	DIN
Kablovski uvod	: sa definisanim otvorima
Materijal kućišta	Kućište: samogasivi polimer
Masa proizvoda	0,352 kg
Dimenzija baze	103 x 225 mm
Širina	103 mm
Visina	250 mm
Dubina	70 mm
Boja	Kućište: svetlosiva (RAL 7035)

### Okruženje

Standardi	IEC 695-2-1 IEC 309-1 IEC 309-2 EN 60439-1 EN 60309-2 EN 62262 EN 60309-1 IEC 60529
Otpornost na vatru	750 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...40 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,9 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	24,6 cm
Package 1 Weight	400,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,3 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoline	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	3
Minimalni procenat recikliranog	78

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------