



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

83924

Mureva Unika - ugradno kućište - za 1 utičnicu sa blokadom - 103x275

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Ime proizvoda	Mureva BOX
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija

Dopunske informacije

Broj horizontalnih redova	0
Materijal kućišta	Kućište: samogasivi polimer
Masa proizvoda	0,317 kg
Širina	103 mm
Visina	235 mm
Dubina	70 mm
Boja	Siva (RAL 7035) Crna (RAL 7016)

Okruženje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Otpornost na vatru	750 °C
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa EN 62262
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...40 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	14,5 cm
Package 1 Length	28,0 cm
Package 1 Weight	329,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,461 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACh	REACh Deklaracija
Bez SVHC-a REACh	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	3
Minimalni procenat recikliranog	90

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------