



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

83934

Mureva - poklopac za industrijski utikač - 16 A - 3P+E - IP 67

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac
Pribor / posebna kategorija	Pribor za zaštitu
Standard utičnice	Industrijski

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Mureva Mureva Industrial Plug
[in] nazivna struja	16 A
Broj polova	3P + E
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi polimer
Masa proizvoda	0,046 kg
Visina	250 mm
Širina	103 mm
Dubina	70 mm
Boja	Siva (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip stepen zaštite	IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	34,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	21 cm
Package 2 Length	27 cm
Package 2 Weight	538 g

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,715 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd
Uredba REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	1

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------