



# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## 83937

### Mureva - cap for industrial plug - 32 A - 3P+N +E - IP 67

#### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac
Pribor / posebna kategorija	Pribor za zaštitu
Standard utičnice	Industrijski

#### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Mureva Mureva Industrial Plug
[in] nazivna struja	32 A
Broj polova	3P + N + E
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi polimer
Masa proizvoda	0,082 kg
Visina	250 mm
Širina	103 mm
Dubina	70 mm
Boja	Siva (RAL 7035)

#### Okruženje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip stepen zaštite	IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

#### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	59 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	21 cm
Package 2 Length	27 cm
Package 2 Weight	487 g

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,435 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd
Uredba REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoline	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	4

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------