



# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## C404400S

Rastavljač snage, ComPacT NSX400NA, 4P,  
termička struja Ith 400A



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPacT nove generacije
Ime proizvoda	Compact NSX nova generacija
Kratko ime uređaja	NSX400NA
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Primena uređaja	Razvod električne energije
Broj polova	4P
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	400 A pri 50 °C
[Ie] nazivna struja	AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V
[Ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže	AC
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Kategorija upotrebe	AC-22A AC-23A
Kod prekidne moći	NA
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Način montiranja	Fiksno
[Icw] rated short-time withstand current	5 KA tokom 1 s 5 KA tokom 3 s 1,93 kA tokom 20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity	330 KA sa zaštitnim prekidačem 7,1 kA sam rastavljač
Tip upravljanja	Ručica
[Ui] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV

### Dopunske informacije

Nosači za montažu	Zadnja ploča
Gornji priključak	Prednja
Donji priključak	Prednji
Povezivanje	45 mm
Mehanička trajnost	15000 ciklusa
Električna trajnost	AC-22A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A: 2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In AC-22A: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In AC-22A: 5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2
Width (W)	185 mm
Height (H)	255 mm

Depth (D)	110 mm
Masa proizvoda	6,8 kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3





## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,7 cm
Package 1 Width	20,2 cm
Package 1 Length	29,0 cm
Package 1 Weight	7,028 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	14,694 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 <a href="#">Yes</a>
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti životne sredine	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja