



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

C634630S

Rastavljač snage, ComPacT NSX630NA, 4P,
termička struja I_{th} 630A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPacT nove generacije
Ime proizvoda	Compact NSX nova generacija
Kratko ime uređaja	NSX630NA
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Primena uređaja	Razvod električne energije
Broj polova	4P
[I _{th}] dozvoljena termička struja u vazduhu	630 A pri 50 °C
[I _e] nazivna struja	AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220...690 V
[U _e] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže	AC
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Kategorija upotrebe	AC-22A AC-23A
Kod prekidne moći	NA
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Način montiranja	Fiksno
[I _{cw}] rated short-time withstand current	6 KA tokom 1 s 6 KA tokom 3 s 2,32 kA tokom 20 s
[I _{cm}] rated short-circuit making capacity	330 KA sa zaštitnim prekidačem 8,5 kA sam rastavljač
Tip upravljanja	Ručica
[U _i] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz
[U _{imp}] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV

Dopunske informacije

Nosači za montažu	Zadnja ploča
Gornji priključak	Prednja
Donji priključak	Prednji
Povezivanje	45 mm
Mehanička trajnost	15000 ciklusa
Električna trajnost	AC-22A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In AC-22A: 3000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In AC-22A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 3000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2
Width (W)	185 mm
Height (H)	255 mm

Depth (D)	110 mm
Masa proizvoda	6,8 kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3





Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	29,0 cm
Package 1 Weight	7,271 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	15,296 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja