



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH6600169

Asfora - obrtni dimer/315RC/naizmenični, bez
rama, bronza

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Tip opterećenja	230 V AC halogena sijalica: 20...315 W 230 V AC inkandescetna sijalica: 20...315 W Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom: 20...315 W
Nijansa boje	Bronzana
Tip pakovanja	Kutija

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Funkcija prekidača	Jednopolni naizmenični
Dimer - upravljanje	Tip zakretne ručice
Dimer - primene	Rezistivno opterećenje Kapacitivno opterećenje
Tip zaštite	Kratki spoj i zaštita od preopterećenja sa automatskim resetom
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Završna obrada	Ofarban
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster
Povezivanje - priključci	Čaurasti priključak
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm ²
Krutost kabla	Kruti Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Kukicama 53...78 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	50 mm
Projektovana dubina	21 mm
Masa proizvoda	0,099 kg

Okruženje




Sertifikacija proizvoda	TSE[RETURN]VDE[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]GOST[RETURN]KCO[RETURN]
Oznake kvaliteta	CE
Ip stepen zaštite	IP20

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamerana za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izdvoji primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegov povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	143 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,656 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1536
Package 3 Height	135 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	245,984 kg

Održivost ponude

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1
Uredba REACh	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	 Da
Kina RoHS regulacija	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće