

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ETK12407

Ultra-minijaturne distributivne samolepljive kanalice-12 x 7 mm-PVC- bela - 2 m



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Ultra
Tip proizvoda ili komponente	Minijaturna kanalice
Primena uređaja	Kablovski razvod
Količina po setu	154 m
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Podela odeljaka	1 odeljak
Dimenzije parapetnog razvoda	12 x 7 mm
Način fiksiranja	Na izbušenim otvorima 230 mm Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtanjem Niskonaponski kabl: lepljivom trakom
Materijal	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	2000 mm
Visina	12 mm
Širina	7 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Sertifikacija proizvoda	niskonaponska direktiva 2006/95/EC
Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	1,5 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Package 1 Weight	255,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	154
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	15,0 cm

Package 2 Length	200,0 cm
Package 2 Weight	19,674 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------