

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# ETK25320

Ultra - podesivi unutrašnji ugao - 25 x 16/25 -  
ABS - beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Ultra
Tip proizvoda ili komponente	Unutrašnji ugao
Primena uređaja	Kablovski razvod
Nijansa boje	Bela (RAL 9010)
Količina po setu	Set od 40
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

### Dopunske informacije

Dimenzije parapetnog razvoda	25 x 25 mm 26 x 16 mm
Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Podešavanje montaže	Podešavanje
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Materijal	ABS termoplastični orman
Visina	29 mm
Širina	45 mm
Dubina	45 mm

### Okruženje

Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	12,200 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	13,500 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	536,000 g
Unit Type of Package 3	S04

Number of Units in Package 3	640
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	9,207 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------