

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# ETK25361

Ultra - krajnji element - 25 x 16/25 mm - ABS -  
beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Ultra
Tip proizvoda ili komponente	Krajnja kapa
Nijansa boje	Bela (RAL 9010)
Količina po setu	Set od 60
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

### Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Kablovski razvod
Dimenzije parapetnog razvoda	25 x 16 mm 25 x 25 mm
Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Materijal	ABS termoplastični orman
Visina	7 mm
Širina	27 mm
Dubina	27 mm

### Okruženje

Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	2,500 cm
Package 1 Length	2,500 cm
Package 1 Weight	2,400 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	14,000 cm
Package 2 Weight	189,000 g
Unit Type of Package 3	S04

Number of Units in Package 3	1800
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6,225 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------