

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ETK25370

Ultra - element za pokrivanje spoja - 25 x 16/25 mm - ABS - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Ultra
Tip proizvoda ili komponente	Deo poklopca spojnog elementa
Primena uređaja	Kablovski razvod
Nijansa boje	Bela (RAL 9010)
Količina po setu	Set od 50
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Dopunske informacije

Dimenzije parapetnog razvoda	25 x 16 mm 25 x 25 mm
Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Materijal	ABS termoplastični orman
Dužina	28 mm
Visina	27 mm
Širina	16 mm

Okruženje

Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	3,000 cm
Package 1 Weight	3,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	14,000 cm
Package 2 Weight	219,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	1500

Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	7,136 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------