

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

ETK40341

Ultra - pregib 90° - 40 x 16/25/40 mm - ABS -
beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Ultra
Tip proizvoda ili komponente	90° krivina
Primena uređaja	Kablovski razvod
Nijansa boje	Bela (RAL 9010)
Količina po setu	Set od 40
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Dopunske informacije

Dimenzije parapetnog razvoda	40 x 16 mm 40 x 40 mm 40 x 25 mm
Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Materijal	ABS termoplastični orman
Visina	41 mm
Širina	60 mm
Dubina	60 mm

Okruženje

Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	4,1 cm
Package 1 Length	6 cm
Package 1 Weight	17 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	28 cm
Package 2 Width	11 cm
Package 2 Length	21 cm
Package 2 Weight	818 g
Unit Type of Package 3	S04

Number of Units in Package 3	280
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	6,13 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------