

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ETK60360

Ultra - distributivna kanalica - 60 x 60 mm -
PVC - bela - 2 m



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Grupa proizvoda | Ultra |
| Tip proizvoda ili komponente | Razvodna kanalica |
| Primena uređaja | Kablovski razvod |
| Nijansa boje | Bela (RAL 9010) |
| Količina po setu | Set od 8 |

Dopunske informacije

| | |
|------------------------------|--|
| Dimenzije parapetnog razvoda | 60 x 60 mm |
| Materijal parapetnog razvoda | Plastika |
| Podela odeljaka | 1 odeljak |
| Način fiksiranja | Na izbušenim otvorima 230 mm Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtanjem |
| Materijal | PVC (polivinil-hlorid) |
| Dužina | 2000 mm |
| Visina | 60 mm |
| Širina | 60 mm |

Okruženje

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP40 |
| Ik stepen zaštite | IK07 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...60 °C |
| Standardi | EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006 |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,0 cm |
| Package 1 Width | 6,0 cm |
| Package 1 Length | 200,0 cm |
| Package 1 Weight | 736,0 g |
| Unit Type of Package 2 | CAR |
| Number of Units in Package 2 | 16 |
| Package 2 Height | 13,5 cm |
| Package 2 Width | 26,0 cm |
| Package 2 Length | 211,0 cm |
| Package 2 Weight | 11,923 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |