

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ETK60361

Ultra - krajnji element - 60 x 25/40/60 mm -
ABS - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Ultra
Tip proizvoda ili komponente	Krajnja kapa
Nijansa boje	Bela (RAL 9010)
Količina po setu	Set od 50
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Kablovski razvod
Dimenzije parapetnog razvoda	60 x 25 mm 60 x 60 mm 60 x 40 mm
Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Materijal	ABS termoplastični orman
Visina	10 mm
Širina	65 mm
Dubina	63 mm

Okruženje

Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	12,200 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	13,000 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	640,000 g

Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,099 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------