



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# EVA1MM

## Set 4G modem, EVlink Pro AC Metal, sa 4G modemom i 1 antenom

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EVlink
Tip proizvoda ili komponente	4G modem
Pribor / posebna kategorija	Komunikacioni pribor

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	EVlink EVlink Pro AC Metal
Sastav seta	1 modem 2 zavrtanj 1 antena 1 instrukcije
Kompatibilnost proizvoda	Stanica za punjenje
Vrsta antene	Internal
Tip komunikacione mreže	4G LTE UMTS GSM
Brzina prenosa	10 Mbps za silaznu vezu 5 Mbps za uzlaznu vezu
Način montiranja	Zavrtanjima
Integrirani načini povezivanja	Mikro SIM (3FF) otvor za karticu
Širina	120 mm
Visina	72 mm
Dubina	160 mm
Masa proizvoda	400 g

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-30...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	5...95 %
Standardi	EN/IEC 63000:2018 AS/NZS CISPR 32
Direktive	RED directive 2014/53/UE and UK equivalent

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,200 cm
Package 1 Width	11,200 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Package 1 Weight	390,000 g

Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	12,416 kg

## Održivost ponude

SCIP broj	0a787687-ca4b-4982-8684-548a3b52ac76
Uredba REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoline	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>