



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

EVP1PSS2 EVLink PKG T2 utičnica prozirno zelena EV rezervna oprema

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EVlink
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Tip utičnice	T2
Opis polova	3P + N
[Us] nazivni napon	380...415 V AC 50/60 Hz
Maksimalna dovodna struja	32 A
Kompatibilnost grupe proizvoda	EVlink EVlink parking EVF2 stanica za punjenje EVlink EVlink parking EVW2 stanica za punjenje EVlink EVlink parking EVP2 orman

Dopunske informacije

Materijal	Plastika
Visina	260 mm
Širina	110 mm
Dubina	80 mm
Masa proizvoda	1,34 kg
Boja	Zelena

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad	-30...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	5...95 %

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	28,0 cm
Package 1 Weight	1,583 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,58 kg

Održivost ponude

Uredba REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu